



2351	MASTER-53alpha	2352	MASTER-53T	2353	MASTER-53M
2971	MASTER-53Palpha	2972	MASTER-53PT	2973	MASTER-53PM
2355	MASTER-53S				

我们非常高兴的宣布将 **ATAGO master-53** 系列作为 **ATAGO** 刻度式手持折射计的标准型号，其特点如下：


- 经典短柄设计
  - ----可舒适携带，方便手握。
  - 0—53%Brix 值范围
  - ----从低糖饮料到蛋黄均可测量。
- 方便用户测量中低糖度样品
  - 有助于精简订货库存，MASTER-53 系列能涵盖 master-a、T、M 及 master-2a、2T、2M 的所有客户。
  - 有助于销售增长，越来越多的测量中低糖度的终端客户会选择使用一个宽范围的 ATAGO 产品来取代其他品牌糖度计。
  - 更宽的测试范围，更好的测试含脂样品、深色样品、浑浊样品

#### 视野举例

酸奶

MASTER-53Palpha

MASTER-M



Brix 0.0-33.0% 范围的型号( MASTER-M, MASTER-T and MASTER-alpha )被公认为是市面上的标准型号。

感激你了解上述优点，并开始主动推荐 master-53 系列为 ATAGO（爱拓）的全新标准型号。

借此机会，我们同时像您推荐我们的优秀产品-- Cat no. 2363

## **MASTER-500**

**MASTER-500 ---0-90% 宽范围 brix 测量, 耐高温, 可防水。**


- **宽范围 BRIX :**  
一台仪器可测量任何一种从低到高浓度的样品。
- 清晰，广阔的视野和容易阅读的边界线（请比较如下不同型号的读数分界线的清晰度）
- 防水
- 耐热

视野举例

ATAGO MASTER-500

竞争产品

番茄酱



巧克力糖浆

